

**Scheda Tecnica Bagni Chimici Mobili Tailorsan**

Tutti i bagni chimici Tailorsan sono costruiti in Polietilene ad alta densità (HDPE)

- a) Bagno chimico per uso personale abili modello Mondo

Dimensioni: cm 233 (A) x 122 (L) x 120 (P)

Peso: 75 kg

Capacità serbatoio: 241 L



Dettaglio Interno della vasca don diaframma di protezione che impedisce il contatto con i reflui contenuti nella vasca.

- b) Bagno chimico per uso persone disabili modello Liberty

Dimensioni : cm 233 (A) x 158 (L) x 158 (P)

Capacità: 135 L

Peso: 110 kg



Spett.le Cliente,

con la presente le comunichiamo che i nostri bagni chimici mobili per le loro caratteristiche costruttive rispettano in pieno le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza.

In particolare:

- 1) Sono dotati infatti di un diaframma di protezione che impedisce la vista ed il contatto cutaneo con i reflui organici.
- 2) Presentano griglie di aereazione poste sul terzo superiore delle pareti, per consentire la giusta circolazione di aria.
- 3) Il bagno è dotato di un sistema di ventilazione, mediante un tubo che metta in comunicazione il serbatoio dei reflui con l'esterno del tetto, che impedisca l'esalazione di eventuali odori molesti all'interno della cabina WC.
- 4) Appositi segnalatori esterni al bagno devono indicare il sesso a cui sono destinate le varie strutture, il divieto di fumare all'interno del bagno ed il divieto di sosta nelle immediate vicinanze la porta deve aprirsi verso l'esterno ed essere dotata di un sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indichi quando il bagno è libero od occupato; deve essere inoltre presente un chiavistello azionabile dall'interno e, in caso di necessità, dall'esterno con apposita chiave;
- 5) Sono forniti di carta igienica e lavamani ed appendiabiti.
- 6) L'illuminazione è permessa grazie al tetto in materiale trasparente, inoltre possono essere dotati di lampade autonome per l'illuminazione notturna.

Per quanto detto i bagni chimici tailorsan si prestano a tutti gli utilizzi e garantiscono un'autonomia di circa 350 utilizzi prima di essere mantenuti.

Il servizio periodico di pulizia e disinfezione è garantito dalle migliori pratiche internazionali. Vengono utilizzati prodotti disinfettanti a base di alcol isopropilico e glutaraldeide per il trattamento dei liquami e la cabina interna ed esterna viene trattata con biossido di cloro stabilizzato.

Per ogni altra delucidazione può scrivere a [direzione@tailorsan.it](mailto:direzione@tailorsan.it) o contattare il Direttore Commerciale il Sig. Roberto Putorti al 392.9818834.

Distinti Saluti  
Tailorsan Srl